

**Garant****Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320657 6
GTIN	4045197774170
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

Uhol hrotu 60°.

**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

**Technický opis**

Morse kužeľ	MK6
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
maximálne otáčky	2000 min <sup>-1</sup>
Úžitková dĺžka B	155 mm

Ø puzdra D	110 mm
pre hmotnosť obrobku	4500 kg
Dĺžka hrotu C	62 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	52 mm
Druh produktu	Strediaci hrot