

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320658 4
GTIN	4045197774316
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku.

Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

maximálne otáčky	4300 min ⁻¹
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Ø puzdra D	60 mm

Úžitková dĺžka B	107 mm
Dĺžka hrotu C	47 mm
Morse kužel'	MK4
pre hmotnosť obrobku	500 kg
najväčší Ø vrcholu 60° A	24 mm
najväčší Ø vrcholu 30° A	10 mm
Druh produktu	Strediaci hrot