

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320658 6
GTIN	4045197774330
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku.

Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

najväčší Ø vrcholu 60° A	52 mm
Ø puzdra D	110 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm

Úžitková dĺžka B	178 mm
pre hmotnosť obrobku	2500 kg
Morse kužel'	MK6
maximálne otáčky	2000 min ⁻¹
Dĺžka hrotu C	86 mm
najväčší Ø vrcholu 30° A	20 mm
Druh produktu	Strediaci hrot