

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321255 5
GTIN	4045197774439
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°.

- **S predĺženým hrotom a odtlačovacou maticou, špeciálne pre CNC stroje.**
- **Kompletný nástroj kalený a brúsený.**
- **Špeciálne valčekové ložiská pre vysoké zaťaženia aj pri vysokých otáčkach.**
- **Otočný hrot kalený do hĺbky, možno niekoľkokrát prebrúsiť.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre vysoké zaťaženie a otáčky, špeciálne pre NC stroje.

Upozornenie:

Odtlačovacia matica pre NC stroje, aby bolo možné vybrať hrot z hrotovej objímky koníka.

Technický opis

Dĺžka hrotu C	43 mm
maximálne otáčky	8000 min ⁻¹
maximálna radiálna hádzavosť	0,003 mm

Úžitková dĺžka B	136 mm
Morse kužel'	MK5
pre hmotnosť obrobnku	2200 kg
Ø puzdra D	72 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	35 mm
Druh produktu	Strediaci hrot