



6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesťhran: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626068 4
GTIN	7610733266142
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Technický opis

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Dĺžka ramien	84×13 mm
Šesťhran	4 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
100-stupňový uhol	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

627255 9

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet
upínačov 9
