



6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesthran: 5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626068 5
GTIN	7610733266159
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Technický opis

Šesthran	5 mm
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Dĺžka ramien	95×16 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
100-stupňový uhol	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

627255 9

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet
upínačov 9
