



Sada 6-hranných uhlových klúčov, krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Počet skrutkovačov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626069 9
GTIN	7610733266098
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 626068: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Farebné kódovanie	nie
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 8	626068 8
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 4	626068 4
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 2	626068 2
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 10	626068 10
Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 11	626250 11
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 1,5	626068 1,5
Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9	627255 9
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 3	626068 3
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 6	626068 6
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 5	626068 5
6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šesťhran 2,5	626068 2,5