

Garant**Drážkový T-kameň s upínacou skrutkou, Šírka drážky B / hrúbka upnutia S:
14/50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360024 14/50
GTIN	2050001853998
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Valcová skrutka s vnútorným 6hranom DIN912, trieda pevnosti 12.9. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Technický opis

Dĺžka Upínacia skrutka	55 mm
Závit M	M12
Šírka drážky B	14 mm
Hrúbka svorky S	50 mm

Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Drážkový kameň