

 steinel**Teplovzdušná pištoľ, Typ: 351502****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078321 351502
GTIN	4007841351502
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Elektronicky regulovaná teplovzdušná pištoľ HG 2320 E.

- **Digitálne nastavenie teploty pomocou ovládacej páky 80 – 650 °C**
- **Ukazovateľ teploty v 10 °C krokoch pomocou LCD displeja**
- **Regulácia množstva vzduchu v 2 stupňoch 150 – 500 l/min.**

Súprava teplovzdušných pištoľí HG 2320 EKF v plastovom kufri pozostávajúca z:

- **Teplovzdušná pištoľ s plynulou reguláciou množstva vzduchu, štyrmi pamäťovými programami, digitálnym ukazovateľom teploty a zvyškového tepla, funkciou LOC, jednoručným ovládaním.**
- **Redukčná tryska 9 mm, rozptylová tryska 50 mm, reflektorová tryska, 100-dielna súprava zmršťovacích bužírok.**

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.

Technický opis

Označenie výrobcu	HG 2320EKF
Teplota vzduchu	80 - 650 °C

Hmotnosť	960 g
Objemový prietok vzduchu	150 - 500 l/min
Prevedenie	Sortiment
Príkon	2300 W
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Sortiment teplovzdušného príslušenstva 12-dielne Typ 075569	078329 075569
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919