



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 25-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630380
GTIN	4000896203383
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Celoocelová račňa zalomená v uhle 15°, prestaviteľná.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 4 ks veľ. 3; 4; 5; 6 mm

Bity, C 6,3, na Phillips: 2 ks veľ. 1; 2

Bity, C 6,3, na Pozidriv: 2 ks veľ. 1; 2

Bity, C 6,3, na rovnú drážku: 1 ks veľ. 0,6x4,5

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 6 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Račňa na bity, D 6,3: 1 ks pre 1/4-palcové bity, C 6,3

Spojovacia stopka, D 6,3: 1 ks pre 1/4-palcové bity, C 6,3

Spojovacia stopka: 1 ks šesťhranná spojka C 6,3 – 1/4-palcový štvorhran

Skladovanie v: Plastový box

Technický opis

Počet dielov	25
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5,5-13 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Balenie	Plastový box
Dĺžka	125 mm
Šírka	87 mm
Výška	38 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč