

Garant**Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320627 3
GTIN	4045197774064
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.**
- **Kompletne tvrdený a brúsený**
- **Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.**

Vhodné pre:

Otočný sústružnícky hrot č.320659 veľk. 3, č. 321265 veľk. 4, č. 321335 veľk. 3.

Technický opis

Vonkajší Ø D	25 mm
Úžitková dĺžka L ₁	31 mm
Ø stopky d	14 mm
Uhol špičky	60 Stupeň
Rozmer cez steny	22 mm
vhodné pre farebný kód	K14

Druh produktu

Strediaci hrot