

Garant**Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320631 2
GTIN	4045197774675
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.**
- **Kompletne tvrdený a brúsený**
- **Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.**

Vhodné pre:

Otočný sústružnícky hrot č.320659 veľk. 5, č. 321335 veľk. 5.

Technický opis

Vonkajší Ø D	28 mm
Úžitková dĺžka L ₁	34 mm
Uhol špičky	60 Stupeň
Ø stopky d	24 mm
Rozmer cez steny	24 mm
vhodné pre farebný kód	K24

Druh produktu

Strediaci hrot