

**Garant****Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320631 3
GTIN	4045197774682
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.**
- **Kompletne tvrdený a brúsený**
- **Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.**

**Vhodné pre:**

Otočný sústružnícky hrot č.320659 veľk. 5, č. 321335 veľk. 5.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	45 mm
Ø stopky d	24 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Uhol špičky	60 Stupeň
Rozmer cez steny	32 mm
vhodné pre farebný kód	K24

Druh produktu

Strediaci hrot