

Garant**Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320631 4
GTIN	4045197774699
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.**
- **Kompletne tvrdený a brúsený**
- **Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.**

Vhodné pre:

Otočný sústružnícky hrot č.320659 veľk. 5, č. 321335 veľk. 5.

Technický opis

Ø stopky d	24 mm
Vonkajší Ø D	68 mm
menší Ø vrcholu D ₁	36 mm
Uhol špičky	60 Stupeň
Úžitková dĺžka L ₁	41 mm
Rozmer cez steny	27 mm

vhodné pre farebný kód

K24

Druh produktu

Strediaci hrot