

Garant**Súbežný strediaci kužel, tupý, Najväčší Ø / Morse kužel: 80/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323000 80/3
GTIN	4045197774736
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Kužel je vpredu tupý.**
- **Zvlášť silná konštrukcia s predimenzovaným uložením.**
- **Ložisko je opatrené špeciálnym mazivom a nevyžaduje údržbu.**
- **Strediaci kužel a stopka sú z vysoko kvalitného materiálu, celé kalené a jemne brúsené.**

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre opracovanie **dutých telies, rúr** atď. Mimoriadne vhodný pri ťažkom obrábaní a súčasne požiadavke vysokej presnosti.

Technický opis

maximálne otáčky	3500 min ⁻¹
najmenší Ø	30 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Morse kužel	3

pre hmotnosť obrobku na D	450 kg
pre hmotnosť obrobku na D1	250 kg
Uhol kužela a	60 Stupeň
Dĺžka hlavy L	86 mm
Druh produktu	Strediaci hrot