

HOLEX**Ťažká celoodelová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom,
Rozsah upnutia: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861320 800
GTIN	4045197775139
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Výkyvný do 30 °.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. **Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.**

Technický opis

Vykladanie	175 mm
Rozsah upnutia	800 mm

Prierez posuvnej lišty	40×20 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Tlačná doska Typ GSP	861121 GSP
Tlačná doska Typ GSV	861121 GSV