

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Velkosť stopky: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273910 12
GTIN	4045197777263
Trieda položky	21W

Popis

Upozornenie:

Na **pravé držiaky** použite **pravé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **ľavé dosky**.

Technický opis

Velkosť stopky	12 mm
Voľná dĺžka	1,2 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21,4 mm
Funkčná šírka L ₄	16,2 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Celková dĺžka L	100 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500