

Garant**držák na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273911 12 |
| GTIN | 4045197777270 |
| Trieda položky | 21W |

Popis**Upozornenie:**

Na **pravé držiaky** použite **pravé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **ľavé dosky**.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 16,2 mm |
| Veľkosť stopky | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Voľná dĺžka | 1,2 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279815 13 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 21,4 mm |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Upevňovacia skrutka Typ 13 | 279815 13 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500 |