

Garant**Stupňovitá čelusť mobilná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360468 125
GTIN	4045197777928
Trieda položky	31F

Popis**Použitie:**

Na upínanie HD čelustí č. 362390 – 362600.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

NC vysokotlakový zverák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Technický opis

Výška h_1	20 mm
Dĺžka l_1	40 mm
Výška čelusti h	39,5 mm
Šírka čelustí b	125 mm
vhodné pre farebný kód	Duo
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
vhodné pre farebný kód	LC

vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
Dĺžka čeľustí I	70 mm
Druh produktu	Čeľuste pre zverák