


Garant**Stupňovitá čelusť mobilná, pre typ: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360468 160
GTIN	4045197777935
Trieda položky	31F

Popis**Použitie:**

Na upínanie HD čelustí č. 362390 – 362600.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

NC vysokotlakový zverák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Technický opis

Výška čelusti h	49,8 mm
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
Šírka čelustí b	160 mm

Dĺžka čelustí l	96 mm
Výška h ₁	25 mm
Dĺžka l ₁	64 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák