

**Garant****Upichovacia planžeta eco spevnené, pravé, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 26/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319133. 319140 – 319141 veľ. RR alebo LR.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.

**Technický opis**

Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Šírka zápichu w	3 mm
pre maximálny Ø obrobka	65 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Séria	Eco
Celková dĺžka L	97 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Upichovacia planžeta