

Garant**Upichovacia planžeta eco spevnené, pravé, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w: 26/3Lmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Vhodné pre:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319133. 319140 – 319141 veľ. RR alebo LR.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	90 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Výška h ₁	21,4 mm
Séria	Eco
Celková dĺžka L	109,5 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Upichovacia planžeta