

**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139680 8X1
GTIN	4045197778253
Trieda položky	12J

Popis**Prevedenie:**

Korigovaný profil závitů na frézovanie presných jemných závitů, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Vnútorňý prívod chladiaceho média.

Technický opis

Ø stopky D_s	6 mm
Počet zubov Z	3
Stúpanie závitů	1 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Počet napínacích drážok	3
Dĺžka stopky L_s	36 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,035 mm
Vnútorňé chladenie	áno
Hĺbka závitů	16,5 mm
Veľkosť závitů	M8×1
Menovitě -Ø D_c	5,95 mm
Dĺžka britov L_c	16,5 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitů	MF

Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Závit-norma	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použitie pri type otvoru	až 2xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE