

**Garant****Upichovacia planžeta eco spevnené, ľavé, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 26/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273865 26/3L
GTIN	4045197778352
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319132. 319140 – 319141 veľ. RL alebo LL.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149. Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3 mm
pre maximálny Ø obrobka	90 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Séria	Eco
Celková dĺžka L	109,5 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta