

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L ₂	15 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVJBR/L11
Dĺžka hlavy L ₁	31,4 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Šírka hrdla L ₄	9,5 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500