

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	28 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Šírka hrdla $L_4$	16,5 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVJBR/L16
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Dĺžka hlavy $L_1$	44 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Výška upínania $L_2$	24 mm
Odsadenie stredu $L_3$	4,6 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 17

269028 17

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500