

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	11 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	38 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	142 Stupeň VB.. 1103..
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
Držiak ISO-kód	A20Q SVJBR/L11
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500