

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A25R SVJBR/L16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4,6 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	44 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	16,5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	28 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	24 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 17

269028 17

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500