



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Ø stopky D _s h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD..
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	200 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	1,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D ₃	10 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	48 mm

Výťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,55 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	9,3 mm
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229917
------------------	--------