



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	70 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
vhodná otočná rezná platnička	XD..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	250 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø D_3	11 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	62 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,67 Stupeň
Dřžka rampy L pre α_{\max}	10,3 mm
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Použitie frēzy	Ramping
Stratēgia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopřiovacia frēza

Prřslušenstvo

Upřnacia skrutka

229908