



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 32/4
GTIN	4056544196538
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	43 mm
Ø D_3	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Počet rezných hrán Z	4
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Montážny závit M	M16
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	16,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,88 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------