



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/3Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Montážny závit M	M16
Celková dĺžka L_{celk}	43 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø rezných hrán D_c	35 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
Ø D_3	14 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorné chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	13,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,29 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229908
------------------	--------