

Garant**Jemná nastavovacia hlava ER, Napojenie: ER32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

S integrovaným kuželom. **Jednoduché spojenie s klieštinovým upínačom ER.** Presnosť prísuvu 0,002 mm v Ø.

Použitie:

Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 – 237698.

Upozornenie:

Pri cykle vyvrtávania dbajte na orientáciu britu $\pm 20^\circ$! Držiak vymeniteľných doštičiek č. 237604 2 na rozšírenie na rozsah Ø 64,9 – 81,1 mm.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	75 mm
Napojenie	ER32
vhodná otočná rezná platnička	CC..0602..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 1
Ø rozsahu vretena	50,9 - 67,1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

