

**Garant****Jemná nastavovacia hlava ER, Napojenie: ER40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

S integrovaným kuželom. **Jednoduché spojenie s klieštinovým upínačom ER.** Presnosť prísuvu 0,002 mm v Ø.

**Použitie:**

Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 – 237698.

**Upozornenie:**

Pri cykle vyvrtávania dbajte na orientáciu britu  $\pm 20^\circ$ ! Držiak vymeniteľných doštičiek s adaptérom (č. 237531 237534) na rozšírenie na rozsah Ø 84,9 – 105,1mm.

Držiak vymeniteľných doštičiek s adaptérom (č. 237532 237534) na rozšírenie na rozsah Ø 104,9 – 134,1mm.

**Technický opis**

Napojenie	ER40
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	85 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC..09T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 2
Ø rozsahu vretena	66,9 - 87,1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

