

HOLEX**Predĺženie frézovacej hlavy krátka, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301105 22
GTIN	4045197778437
Trieda položky	32B

Popis**Prevedenie:**

Upínací čap, otvor a dosadacie plochy na nákrúžku brúsené.

Použitie:

Na flexibilné predĺženie upnutia pre frézovacej hlavy. Cenovo výhodná verzia drahších špeciálnych vyhotovení. 3 dostupné možnosti použitia: krátke (45 mm) alebo dlhé (70 mm) predĺženie, príp. maximálne kombinácia dvoch krátkych predĺžení (2 × 45 mm).

Rozsah balenia:

Vrátane vhodnej ťahovacej skrutky frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Náhradná skrutka č. 301107.

Technický opis

Vonkajší Ø D	48 mm
Ø trňa d ₁	22 mm
Celková dĺžka L	45 mm
A	19 mm
Norma	DIN 6357

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Druh produktu	Predĺženie

Príslušenstvo

Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 16	301109 16
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 22	301109 22
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40	309840 40
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 40	301109 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 13	309840 13
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 16	301107 16
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 50	309840 50
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 32	301109 32
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 27	301109 27
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32	309840 32
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 22	301107 22
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 27	301107 27
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 40	301107 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 60	309840 60
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 32	301107 32
Poistná skrutka na predĺženie Pre dĺžku trňa L 45	301111 45
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27