

**HOLEX****Predĺženie frézovacej hlavy krátka, Ø trňa d1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301105 40
GTIN	4045197778468
Trieda položky	32B

**Popis****Prevedenie:**

Upínací čap, otvor a dosadacie plochy na nákrúžku brúsené.

**Použitie:**

Na flexibilné predĺženie upnutia pre frézovacej hlavy. Cenovo výhodná verzia drahších špeciálnych vyhotovení. 3 dostupné možnosti použitia: krátke (45 mm) alebo dlhé (70 mm) predĺženie, príp. maximálne kombinácia dvoch krátkych predĺžení (2 × 45 mm).

**Rozsah balenia:**

Vrátane vhodnej ťahovacej skrutky frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny kľúč č. 309840.

Náhradná skrutka č. 301107.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	45 mm
Vonkajší Ø D	89 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	40 mm
A	27 mm
Norma	DIN 6357

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Druh produktu	Predĺženie

## Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32	309840 32
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 16	301107 16
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 32	301107 32
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 40	301107 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 22	301109 22
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 27	301109 27
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 22	301107 22
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 60	309840 60
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 32	301109 32
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 50	309840 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 13	309840 13
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40	309840 40
Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm pre trň s Ø D1 27	301107 27
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 40	301109 40
Poistná skrutka na predĺženie Pre dĺžku trňa L 45	301111 45
Upínacia skrutka na predĺženie 2 × 45 mm pre trň s Ø D1 16	301109 16