

HOLEX**Predĺženie frézovacej hlavy dlhé, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301106 27
GTIN	4045197778499
Trieda položky	32B

Popis**Prevedenie:**

Upínací čap, otvor a dosadacie plochy na nákrúžku brúsené.

Použitie:

Na flexibilné predĺženie upnutia pre frézovacej hlavy. Cenovo výhodná verzia drahších špeciálnych vyhotovení. 3 dostupné možnosti použitia: krátke (45 mm) alebo dlhé (70 mm) predĺženie, príp. maximálne kombinácia dvoch krátkych predĺžení (2 × 45 mm).

Rozsah balenia:

Vrátane vhodnej ťahovacej skrutky frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Celková dĺžka L	70 mm
Ø trňa d ₁	27 mm
Vonkajší Ø D	60 mm
A	21 mm
Norma	DIN 6357
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Druh produktu	Predĺženie
---------------	------------

Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27
Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm pre trň s Ø D1 40	301108 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40	309840 40
Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm pre trň s Ø D1 27	301108 27
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 13	309840 13
Poistná skrutka na predĺženie Pre dĺžku trňa L 70	301111 70
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32	309840 32
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 50	309840 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 60	309840 60
Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm pre trň s Ø D1 32	301108 32