

HOLEX**Predĺženie frézovacej hlavy dlhé, Ø trňa d1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 301106 32 |
| GTIN | 4045197779304 |
| Trieda položky | 32B |

Popis**Prevedenie:**

Upínací čap, otvor a dosadacie plochy na nákrúžku brúsené.

Použitie:

Na flexibilné predĺženie upnutia pre frézovacej hlavy. Cenovo výhodná verzia drahších špeciálnych vyhotovení. 3 dostupné možnosti použitia: krátke (45 mm) alebo dlhé (70 mm) predĺženie, príp. maximálne kombinácia dvoch krátkych predĺžení (2 × 45 mm).

Rozsah balenia:

Vrátane vhodnej ťahovacej skrutky frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|----------|
| Vonkajší Ø D | 78 mm |
| Ø trňa d ₁ | 32 mm |
| Celková dĺžka L | 70 mm |
| A | 24 mm |
| Norma | DIN 6357 |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |

Druh produktu

Predĺženie

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22 | 309840 22 |
| Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm pre trň s Ø D1 40 | 301108 40 |
| Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm pre trň s Ø D1 32 | 301108 32 |
| Upínacia skrutka na predĺženie 70 mm pre trň s Ø D1 27 | 301108 27 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27 | 309840 27 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40 | 309840 40 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 60 | 309840 60 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 50 | 309840 50 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 13 | 309840 13 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16 | 309840 16 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32 | 309840 32 |
| Poistná skrutka na predĺženie Pre dĺžku trňa L 70 | 301111 70 |