

**Garant****CNMG 160608, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie