

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie