


3M**Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Hookit 775L Multiperforácia, Ø 150 mm, Zrinitosť: 220**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567792 220
GTIN	763086427160
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

So **stabilnou fóliou**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

Výhoda:

- **Vyrovnanejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrinitosti.**
- **Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.**

Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.

Presné brúsne zrno **Cubitron™ II** výhodné na veľkých plochách (spracovanie plechu) vďaka **rýchlejšiemu odstraňovaniu a rovnomernejšej povrchovej úprave.**

Technický opis

Ø kotúčov	150 mm
Označenie výrobcu	Hookit 775L
Zrinitosť	220
Séria	775L

Brusivo	Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		