

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SG
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie