

**Garant****CNMM 160616, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Lamač triesok	SR
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	2 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie