

**Garant****CNMM 190616, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač triesok	SR
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie