

**Garant****DNMG 110408, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie