

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB7010-1
GTIN	4045197779885
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie