

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie