


**Garant****SNMG 190616, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie