

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,08 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie