

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie